

Riadiace vedenie KES-MC-1-SUB-15-2,5



číslo dielca: 538919

Výbehový typ

pre pripojenie v/v na akýkoľvek riadiaci systém.

Výbehový typ. Dodateľný do 2020. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	15
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	15
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	18
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	15
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 24 V
Dĺžka kábla	2,5 m
Vlastnosť vedenia	vhodné pre nosiče enrgií
Polomer ohybu, pevná montáž kábla	≥ 40 mm
Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla	≥ 75 mm
Priemer kábla	10 mm
Káblové usporiadanie	18x0,34 tienený
Nominálny prierez vodiča	0,34 mm ²
Žilové konce	Káblová koncovka
Spôsob ochrany	IP54
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou