


bezdotykový spínač SMEO-8E-ZS-230V-K2,5Q-OE-S6

číslo dielca: 538990

FESTO

elektrický, s jazýčkovým relé, pre pohony s drážkou 8, bez upevňovacej sady, s káblom, odolné proti zvýšenej teplote.

Je potrebný separátny upevňovací prvok SMB-8E (č.dielca 178230).



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia DC	5 ... 250 V
Rozsah pracovného napätia AC	5 ... 250 V
Spínací výstup	kontaktný, bipolárny
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Max. výstupný prúd	120 mA
Dĺžka kábla	2,5 m
Elektrická prípojka	2-žilový kábel
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4
Typ	pre T-drážku
Odolnosť voči skratu	nie
princíp merania	magnetický jazýček
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Doba vypnutia	$\leq 0,1$ ms
Spínacia doba	$\leq 0,5$ ms
Max. spínací výkon AC	10 VA
Max. spínací výkon DC	10 W
Zvyškový prúd	0 mA
Pokles napätia	4 V
Odolnosť voči preťaženiu	nie je k dispozícii
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-20 ... 120 °C
Teplota okolia	-20 ... 120 °C
Uťahovací krútiaci moment	0,5 Nm
Hmotnosť výrobku	44,3 g
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,1 mm
Prípojka výstupného smeru	priečny
Typ upevnenia	s príslušenstvom nasunuteľné do drážky zhora
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre skríňu	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-O