


# Redukcia zdvíhu HGPL-HR-40

číslo dielca: 539094

FESTO

pre uchopovač s dlhým zdvihom HGPL-...



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
Nastaviteľný koncový rozsah/dĺžka	40 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	455 g
Typ upevnenia	upevnený na uchopovači
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina