

najjemnejší filter MS4-LFM-1/8-AUV-Z

číslo dielca: 539209

FESTO

0,01 µm-Filter, kovová nádoba, automatické odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku zprava doľava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	0,01 µm
Účinnosť filtrácie	99,9999 %
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	vláknitý filter
Max. množstvo kondenzátu	25 ml
Misková ochrana	integrovaný ako kovová nádobka
Vstupný tlak 1	2 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	120 l/min
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 1 µm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	1.7.2 podľa DIN ISO 8573-1
Teplota média	5 ... 60 °C
Obsah zvyškového oleja	0,01 mg/m ³
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	350 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre filter	bór kremičitanové vlákna
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	Hliníkový tlakový odliatok Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre priezor	PA