

# Podperný profil HMIA-E07- -

Číslo dielu: 539379

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. dĺžka profilu	3000 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	2.34 000015
Materiál adaptéra	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný