



bezdotykový spínač SME-8F-DS-24V-K0,3-M5D

číslo dielca: 539492

FESTO

elektrický, s jazyčkovým relé, pre pohony s drážkou na snímače 8,
montáž zhora, so zástrčkou M5.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Rozsah pracovného napätia AC	10 ... 30 V
Spínací výstup	Typ kontaktu
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Max. výstupný prúd	500 mA
Dĺžka kábla	0,3 m
Elektrická prípojka	kábel so zástrčkou M5x0,5
Trieda odolnosti proti korózii KBK podľa normy	2 DIN EN 60947-5-2
Typ	pre T-drážku
montážna poloha	ľubovoľný
Odolnosť voči skratu	nie
meraná veličina	Pozícia
princíp merania	magnetický jazýček
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Doba vypnutia	30 μ s
Spínacia doba	0,5 ms
Max. spínací výkon AC	10 VA
Max. spínací výkon DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
Uťahovací krútiaci moment	0,6 Nm
Min. polomer ohybu kábla	30 mm
Hmotnosť výrobku	10 g
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,1 mm
Prípojka výstupného smeru	pozdĺž
Druh kábla	LiF11Y
Typ upevnenia	mech. upnuté v T-drážke
Farba púzdra	čierny
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Materiálová informácia, Izolačné púzdro	PVC
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR
Werkstoffinformation Steckkontakte	Mosadz pozlátený