


spojovacie vedenie NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

číslo dielca: 539508

FESTO

pre snímače koncových polôh, prevodníky polohy, tlakové spínače,
prietokomery, optické a indukčné snímače.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vlastnosť vedenia	vhodné pre nosiče enrgií
Rozsah pracovného napätia AC	30 V
Rozsah pracovného napätia DC	30 V
Prúdová zaťažiteľnosť	1,7 A
Stupeň znečistenia	3
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Maximálny ťahovací moment pre zásuvku	0,3 Nm
Min. polomer ohybu kábla	30 mm
Žilové konce	Káblová koncovka
Elektrická prípojka	Priama zásuvka / kábel M5x0,5 / otvorený koniec 4-pólový / 3-drátový
Káblové usporiadanie	3x0,14
Priemer kábla	2,9 mm
Dĺžka kábla	5 m
Druh kábla	LiFY11Y
Nominálny prierez vodiča	0,14 mm ²
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou s prevlečnou maticou
Farba, dráty	modrý hnedá čierny
Farba púzdra	čierny
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiálová informácia pre prevlečnú maticu	Mosadz poniklované
Materiálová informácia pre skriňu	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Mosadz pozlátený