



# Spojovací kábel

## NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

číslo dielca: 539512

FESTO

pre snímače koncových polôh, prevodníky polohy, tlakové spínače, prietokomery, optické a indukčné snímače.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia AC	30 V
Rozsah pracovného napätia DC	30 V
Prúdová zaťažiteľnosť	1,7 A
Stupeň znečistenia	3
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Maximálny uťahovací moment pre zásuvku	0,3 Nm
Max. uťahovací moment, zástrčka	0,5 Nm
Min. polomer ohybu kábla	35 mm
Elektrická prípojka	4-pólový / 5-drátový M5x0,5 / M12x1 priama zástrčka / priama zásuvka
Káblové usporiadanie	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Priemer kábla	3,4 mm
Dĺžka kábla	1 m
Druh kábla	LiFY11Y
Nominálny prierez vodiča	0,14 mm <sup>2</sup>
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou s prevlečnou maticou
Farba púzdra	čierny
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiálová informácia pre prevlečnú maticu	Mosadz poniklované
Materiálová informácia pre skriňu	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Mosadz pozlátený