

Zásuvka MSSD-E-M12

Číslo dielu: 539711

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Trvanlivosť pripojenia	50
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M3
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	11 g
Elektrický prípoj 1	Uhlová zásuvka, štvorcový tvar, 3-pin, tvar C
Elektrický prípoj 2	Skrutkovacia svorkovnica
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...300 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...250 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	6 A
Konektor kábla	M12
Prípustný priemer kábla	4 s...6 s
Prierez prípoja	0.75 mm ²
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 °C...115 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Zosilený PA
Farba telesa	čierna
Materiál tesnení	HNBR