

# Uhlová pripojovacia doska VABF-S4-2-A2G2-N18

číslo dielca: 539720

FESTO

pre ventilový terminál VTSA a VTSA-F, pracovné prípoje 2 a 4 otočené o 90°.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	18 mm
podľa normy	ISO 15407-2
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	155 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok