


Pripojovacia doska VABS-S4-2S-G18-K2

číslo dielca: 539723

FESTO

s pripojovacím obrazcom podľa 15407-2.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	18 mm
podľa normy	ISO 15407-2
montážna poloha	ľubovoľný
napájanie riadiacim vzduchom	externý
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Rozsah pracovného napätia DC	24 V
Nárazová pevnosť	4 kV
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	2 A
Stupeň znečistenia	3
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK EX predpisov podľa UK RoHS predpisov
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Gc (GB)
ATEX- kategória plyn	II 3G
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex ec IIC T3 Gc X
zostava skupiny do výbuš. prostredia	IIC
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
max. povrchová teplota zostavy	T3
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4 zmontované
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	192 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním podľa ISO 15407-2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok