

prípájací blok CPPSC1-PRS-2-5-MP


číslo dielca: 539902

Výbehový typ

pre ventilový terminál CPA-SC.

Výbehový typ. Dodateľný do 2014. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	10,5 mm
Rozdelenie tlakových zón	1 a 3 a 5
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	2
Ventilová pozícia-značka	Štítok
Pracovný tlak	10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota média	-5 ... 50 °C
Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Hmotnosť výrobku	430 g
Ventilové rozhranie, elektrické	3-pólový
Typ upevnenia prípojovacej dosky	s priebežným vŕtaním s DIN lištou
Typ upevnenia	Voliteľný: s priebežným vŕtaním s DIN lištou
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	M5
prípoj dýchacieho otvoru	M5
Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82	M5
Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84	M5
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 3	G1/8
Pneumatická prípojka 5	G1/8
Materiálová informácia pre pripájaciu dosku	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný