



Platňa regulátora VABF-S4-2-R3C2-C-6

Číslo dielu: 540155

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	18 mm
Založené na norme	ISO 15407-2
Montážna poloha	ľubovoľná
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný so sekundárnym odvetraním
Doplňkový manometer	možné
Prevádzkový tlak	0.6 MPa 6 bar
Rozsah regulácie tlaku	0.02 MPa...0.6 MPa 0.2 bar...6 bar 2.9 000032...87 000032
Vstupný tlak 1	0.5 bar...10 bar
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65 NEMA 4
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	367 g
Spôsob upevnenia vertikálnej výstavby	na doske zrežania na dosku pre samostatné pripojenie
Prípoj manometra	s prídržnou svorkou
Materiál obslužných dielov	PA
Materiál telesa regulátora	Hliníkový tlakový odliatok