


# Napojenie zbernice SPC200-COM-DN2

číslo dielca: 540305

FESTO

umožňuje riadenie cez Fieldbus DeviceNet s možnosťami protokolov DeviceNet IO, alebo DeviceNet Profil.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
počet výstupov pri výbere sústavy	2 byte
počet výstupov pri Start/Stop	2 ... 8 byte
počet vstupov pri výbere sústavy	4 byte
počet vstupov pri Start/Stop	2 ... 8 byte
podporované spôsoby ovládania	Start/Stop Výber sady
Funkčné príznaky	Čítanie a písanie všetkých vstupov/výstupov Čítanie a písanie všetkých programových registrov Čítanie aktuálnej polohy Digitálne zadávanie požadovanej hodnoty
Nastavenie zariadenia	DeviceNet pripojenie
Podpora konfigurácie	EDS - súbor
špecifická diagnostika prístroja	cez stavový Byte cez WinPISA
Napájanie Fieldbus DC	11 ... 30 V
Typický odber prúdu zasúvacieho modulu	50 mA
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	80 g
Adresovateľná oblasť Fieldbus-ového rozhrania	0 ... 63 °C
Vyhotovenie rozhrania pre Fieldbus	Možnosti protokolov: Device Net IO a Device Net Profil Galvanické oddelenie Hladina 1 podľa ISO/DIS 11898 Štandardný vyskorýchlostný do 1 Mbit Hladina 2 podľa CAN špecifikácie V2.0 Device Net Release 2.0 125, 250, 500 kBaud
Elektrická prípojka Fieldbus-ového rozhrania	svorková lišta 5-pólový Open style:
LED ukazovateľ, špecifický od produktu	S ukazovateľom stavu modulu a siete
Montážna plocha	od 3 vyššie
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS