


Tlmič nárazov YSRW-DGC-40-GF

Číslo dielu: 540352

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| Veľkosť | 40 |
| Tlmenie | samonastaviteľné mäkká charakteristika |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Snímanie polohy | bez |
| Max. rýchlosť nárazu | 3 m/s |
| Spôsob fungovania | jednočinný tlačný |
| Triada odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 °C...80 °C |
| Spôsob upevnenia | s kontramaticou |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál piestnej tyče | vysokolegovaná oceľ |