


výkyvný pohon DRQD-20-180-PPVJ-A-AL-FW

číslo dielca: 540460

FESTO

na rozoznanie polohy s nastaviteľným tlmením v koncových polohách a ozubeným prevodom na vyrovanie vôle. Prípoj tlakového vzduchu zľava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	20
Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia	-20 ... 6 deg
Uhol otáčania	0 ... 180 deg
Tlmenie	Pneumatické tlmenie, nastaviteľné
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	ozubená tyč/pastorok
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar	2,2 Hz
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Krútiaci moment pri 6 baroch	3,1 Nm
Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti	0,001 kgm ²
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s vnútorným závitom Voliteľný:
Pneumatická prípojka	M5
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu	Zušľachtená oceľ
Materiálová informácia pre kryt	Hliník
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	Hliník