


Napájacia doska VMPA-FB-SP-V

Číslo dielu: 541082

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prípustné výkyvy napätia	+/- 25 %
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	200 g
Elektrický prípoj	3-pin M18
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Zosilený PA
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok