


Uzol zbernice CPX-FB32

číslo dielca: 541302

FESTO

pre modulárny elektrický terminál CPX.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zreťazenia) 50 mm x 107 mm x 50 mm
rozhranie prevádzkovej zbernice	Zásuvka M12x1, 4-pólová, D-kódovaná
špecifická diagnostika prístroja	Kanálovo a modulovo orientovaná diagnostika - Podpätie na moduloch - Diagnostická pamäť
Podpora konfigurácie	EDS - súbor
parametrizácia	- Správanie sa charakteristiky - Failsafe-Reakcia - Nútené spínanie kanálov - Idlemode-Charakteristika - Nastavenie signálu - Systémový parameter
Prídavné funkcie	- Acyklický prístup k dátam cez "Explicit Message" Acyklický prístup k dátam cez Ethernet - IP- adresovanie pomocou DHCP, DIL-prepínačov, alebo ovládacím zariadením Kanálovo orientovaná diagnostika cez fieldbus Start-up parametrizácia v normálnom texte cez Fieldbus Stav systému je možné zobrazíť pomocou procesných dát Dodatočné diagnostické rozhranie pre obslužné zariadenia
Ovládacie prvky	DIL- prepínače
Prenosová rýchlosť	10/100, full/half dupl. MBit/s
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 65 mA
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	125 g
maximálny objem adres výstupov	64 Byte
maximálny objem adres vstupov	64 Byte
Protokol	EtherNet/IP
LED ukazovateľ, špecifický od zbernice	IO: V/V-stav MS: Stav modulu NS: Stav siete TP: Sieť aktívna
LED ukazovateľ, špecifický od produktu	M: Modifiky, Parametrizácia PL: Zásobovanie záťažou PS: Napájanie elektroniky, napájanie snímačov SF: Systémová chyba
Materiálová informácia pre skriňu	PA - zosilnený PC