



Pomalo nábehový ventil MS12-DL-G

číslo dielca: 541497

FESTO

na pomalé natlakovanie a odvetranie pneumatikých zariadení.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia odsávania	škrtené
Typ ovládania	pneumatický
montážna poloha	ľubovlný
Ručné pomocné ovládanie	žiadna
Konštrukčné vyhotovenie	piestové sedlo
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Druh riadenia	priamo
napájanie riadiacim vzduchom	interný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Funkcia ventilu	2/2
Pracovný tlak	2 ... 20 bar
Štandardný menovitý prietok	25.000 ... 42.000 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	3.600 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	Batériový modul
Pneumatická prípojka 2	Batériový modul
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok