


Pomalo nábehový ventil MS12-DE-G-V24

číslo dielca: 541498

FESTO

na pomalé natlakovanie a odvetranie pneumatikých zariadení.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia odsávania	škrtené
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Ručné pomocné ovládanie	s aretáciou tlačítkom
Konštrukčné vyhotovenie	piestové sedlo
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Druh riadenia	predregulovaný
napájanie riadiacim vzduchom	interný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Funkcia ventilu	2/2
Ukazovateľ stavu spínania	s príslušenstvom
Pracovný tlak	3 ... 16 bar
Štandardný menovitý prietok	25.000 ... 42.000 l/min
Spínacia doba	100 %
Charakteristická hodnota cievky	24 V DC: 8,4 W 42 V AC: 50 Hz, spínací výkon 14,0 VA, pridržiavací výkon 10,0 VA 42 V AC: 60 Hz, spínací výkon 12,0 VA, pridržiavací výkon 7,0 VA
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 50 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	3.800 g
Elektrická prípojka	podľa DIN EN 175301-803 štvorhranné vyhotovenie
Zobrazenie stavu signálu	s príslušenstvom
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	Batériový modul
Pneumatická prípojka 2	Batériový modul
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok