



# nástrčné T-spojenie NEDU-M12D5-M12T4

číslo dielca: 541596

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Počet pripojení	500
Rozsah pracovného napätia AC	250 V
Rozsah pracovného napätia DC	250 V
Menovité prevádzkové napätie AC	250 V
Menovité prevádzkové napätie DC	60 V
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-25 ... 85 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	0,5 Nm
Hmotnosť výrobku	25,5 g
Elektrická prípojka	podľa EN 60947-5-2 Zástrčka / zásuvka M12x1 / M12x1 4-pólový / 4-pólový A-Kódované / A-Kódované
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Farba púzdra	čierny
Materiálová informácia pre prevlečnú maticu	Mosadz chrómované poniklované
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre skriňu	TPE-U(PU)-zosilnený
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Mosadz pozlátený