


elektromagnetická cievka

VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

číslo dielca: 541666

FESTO

Kábel s prípojom izolačného potrubia, 120 V AC/60 Hz und 110V AC/50-60 Hz.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Charakteristická hodnota cievky	110 V AC: 50 Hz, Spínací výkon 12,5 VA, Pridržiavací výkon 7,5 VA 120 V AC: 60 Hz, Spínací výkon 11,5 VA, Pridržiavací výkon 6,5 VA
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	NEC 500 Class I, Div. 1
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Dĺžka kabla	0,5 m
Materiálový údaj	zhoda s RoHS