

Robustná hadica PAN-R-16X3-SI

číslo dielca: 541679

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, pre vysoké tlaky do 20 bar, vysoko teplotne a mechanicky zaťažiteľná.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	16 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	73 mm
Vnútorňý priemer	10 mm
Min. polomer ohybu	42 mm
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 3,5 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 35 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 507,5 psi
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:]
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,1262 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 16mm
Farba	strieborný
Tvrdosť podľa Shore	D 62 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	TPE-A