


# Manometer MA-27-25-R1/8

číslo dielca: 541734

FESTO

s ukazovateľom v bar a psi.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Oblasť zobrazenia [bar]	0 ... 25 bar
Rozsah zobrazenia	0 ... 362,5 psi
Nominálna veľkosť manometra	27
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak Mpa	0 ... 2,5 MPa
Pracovný tlak	0 ... 25 bar 0 ... 362,5 psi
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	4
Spôsob ochrany	IP43
Teplota média	0 ... 60 °C
Teplota okolia	0 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	R1/8
Materiály v kontakte s médium	PA - zosilnený
Materiál závitového čapu	PA - zosilnený
Materiál telesa	PA
Materiál okienka	PS
Farba púzdra	čierny
Hmotnosť výrobku	8 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadene acetylén žiadene kyslík
Stupnica	dvojitá stupnica Bar (Externých) psi (vnútorný)