

Presný škrtiaci ventil GRPO-70-1/8-AL

Číslo dielu: 542024

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtiaca funkcia
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Spôsob ovládania	manuálne
Nastavovací prvok	Otočný ovládač so stupnicou
Spôsob upevnenia	na pripojovaciu dosku
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	40.7 l/min
Prevádzkový tlak	0 bar...8 bar
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Materiál telesa	Zosilený PA
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak z 2 na 1	0 bar...0.5 bar
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia od 0,1->0 MPa (1->0 bar, 14,5->0 psi)	19 l/min
Normálny prietok v smere škrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota média	-10 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	110 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR PVC
Materiál skrutiek	Oceľ