


# spojovacie vedenie NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

číslo dielca: 542129

FESTO

pre snímače koncových polôh, prevodníky polohy, tlakové spínače,  
prietokomery, optické a indukčné snímače.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101
montážna poloha	ľubovoľný
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Teplota okolia	-5 ... 70 °C
Max. ťahovací moment	0,6 Nm pri M12x1
Min. polomer ohybu kábla	52 mm
Hmotnosť výrobku	26 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, priama, M12x1, 5-pin, A-kódovaná
Elektrický prípoj 2	Zástrčka, priama, M12x1, 4-pin, A-kódovaná
Káblové usporiadanie	4x0,34
Priemer kábla	5,2 mm
Dĺžka kábla	0,15 m
Nominálny prierez vodiča	0,34 mm <sup>2</sup>
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Typ upevnenia	So zástrčkou so závitom s prevlečnou maticou
Farba púzdra	čierny
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiálová informácia pre prevlečnú maticu	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiálová informácia pre tesnenia	FPM
Materiálová informácia pre skriňu	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PVC
Materiálová informácia pre skrutku	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiálová informácia pre zvernú kontakty	Pozlátená zásuvka Zliatina medi Pozlátená zástrčka