

Pomalo nábehový ventil MS6N-DE-3/8-10V24

Číslo dielu: 542574

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Spôsob ovládania | elektrický |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Pomocné ručné ovládanie | s aretáciou tlačidlom |
| Konštrukcia | Piast-sedlo |
| Spôsob návratu do základnej polohy | mechanická pružina |
| Spôsob riadenia | nepriamo riadený |
| Napájanie riadiacim vzduchom | interný |
| Smer prietoku | nereverzibilné |
| Funkcia ventilu | 2/2 |
| Indikátor spínacej polohy | s príslušenstvom |
| Prevádzkový tlak | 4 bar...10 bar |
| Hodnota b | 0.48 |
| Hodnota C | 21.05 000022 |
| Normálny menovitý prietok | 5050 l/min |
| Doba zopnutia | 100% |
| Parametre cievky | 24 V DC: 1,8 W |
| Povolenie | c UL - Recognized (OL) |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Vhodnosť pre potravinárstvo | pozri podrobnejšie informácie o materiáli |
| Teplota média | -10 °C...50 °C |
| Druh krytia | IP65 |

| Charakteristický znak | Hodnota |
|-------------------------|--|
| Teplota okolia | -10 °C...50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 680 g |
| Elektrický prípoj | Tvar C Zástrčka podľa DIN EN 175301-803 štvorhranná konštrukcia |
| Indikácia stavu signálu | s príslušenstvom |
| Spôsob upevnenia | voliteľne: Montáž do vedenia s príslušenstvom |
| Pneumatický prípoj 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatický prípoj 2 | 3/8 NPT |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa | Hliníkový tlakový odliatok |