


Pick&Place DHSP-HMPL20-HMPL16

číslo dielca: 542974

FESTO

Skladá sa z ľahkých manipulačných osí. Kompaktných a modulárnych so zvernou patrónou a medzipolohou. Definované montážne rozhrania pre otočné moduly a uchopovače Festo. Objednateľné ako montážna sada, alebo kompletne zmontované a nainštalované.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	Pick&Place 1.0
Užitočná záťaž	0 ... 2 kg
Pohon, os Z	HMPL-16
Druh pohonu, os Z	pneumatický
Medzipoloha, os Z	jednoduchý
Zdvih, os - Z	0 ... 160 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,02 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z	± 0,02 mm
Pohon, os Y	HMPL-20
Druh pohonu, os Y	pneumatický
Medzipoloha, os Y	jednoduchý
Zdvih, os - Y	0 ... 200 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,02 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 0,02 mm