


Pick&Place DHSP-HMP25-HMP20

číslo dielca: 542978

FESTO

skladá sa z modulárnych polohovacích osí. Presné a tuhé aplikácie s veľkými zdvihmi. Definované rozhrania pre kyvné a uchopovacie prvky od spol. Festo. Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	Pick&Place 3.0
Užitočná záťaž	0 ... 6 kg
Pohon, os Z	HMP-20
Druh pohonu, os Z	pneumatický
Medzipoloha, os Z	jednoduchý
Zdvih, os - Z	0 ... 400 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,01 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z	± 0,01 mm
Pohon, os Y	HMP-25
Druh pohonu, os Y	pneumatický
Medzipoloha, os Y	jednoduchý
Zdvih, os - Y	0 ... 400 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,02 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 0,02 mm