


Priamočiary portál DHSL-DGPL25S-SLT16

číslo dielca: 542985

FESTO

skladá sa z bezpečnostného pohonu a kompaktného pohonu s vedením. Vysokodynamické so Soft Stop-om. Definované rozhrania pre kyvné a uchopovacie prvky od spol. Festo. Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	priamočiary portál 1.0
Užitočná záťaž	0 ... 2 kg
Pohon, os Z	SLT-16
Druh pohonu, os Z	pneumatický
Zdvih, os - Z	0 ... 150 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,02 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z	± 0,02 mm
Pohon, os Y	DGPL-25-SPC11
Druh pohonu, os Y	servopneumatický
Medzipoložka, os Y	dvojitý
Zdvih, os - Y	0 ... 1.600 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,02 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 1 mm