


Priamočiary portál DHSL-2DGC25-HMP20

číslo dielca: 542999

FESTO

skladá sa z bezpečnostného pohonu, vodiacej osi a modulárnej polohovacej osi. Dynamické, presné a robustné. Definované rozhrania pre kyvné a uchopovacie prvky od spol. Festo. Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	priamočiary portál 3.0
Užitočná záťaž	0 ... 6 kg
Pohon, os Z	HMP-20
Druh pohonu, os Z	pneumatický
Medzipoloha, os Z	jednoduchý
Zdvih, os - Z	0 ... 400 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,02 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z	± 0,02 mm
Pohon, os Y	2x DGC-25
Druh pohonu, os Y	pneumatický
Zdvih, os - Y	0 ... 3.000 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,02 mm