


# Priamočiary portál DHSL-2DGE40RF-HMP25

číslo dielca: 543013

FESTO

skladá sa z elektrickej osi s ozubeným remeňom a kladkovým vedením, vodiacej osi a modulárnej polohovacej osi. Vysokodynamické polohovanie. Definované rozhrania pre kyvné a uchopovacie prvky od spol. Festo. Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	priamočiary portál 4.0
Užitočná záťaž	0 ... 10 kg
Pohon, os Z	HMP-25
Druh pohonu, os Z	pneumatický
Medzipoloha, os Z	jednoduchý
Zdvih, os - Z	0 ... 400 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,02 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z	± 0,02 mm
Pohon, os Y	2x DGE-40-ZR-RF
Druh pohonu, os Y	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s kladkovým vedením
Medzipoloha, os Y	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Y	0 ... 2.000 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,1 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 0,1 mm