


Priestorový portál DHSR-DGE25ZR-DGE25ZR-DGEA18

číslo dielca: 543031

FESTO

skladá sa z elektrických osí s ozubeným remeňom a guľôčkovým vedením a zvislej elektrickej výložníkovej osi. Presné polohovanie. Definované rozhrania pre kyvné a uchopovacie prvky od spol. Festo. Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	priestorový portál 1.0
Užitočná záťaž	0 ... 2 kg
Pohon, os Z	DGEA-18
Druh pohonu, os Z	elektrický DGEA pohon s ozubeným remeňom
Medzipoloha, os Z	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Z	0 ... 200 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,05 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z	± 0,05 mm
Pohon, os Y	DGE-25-ZR-KF
Druh pohonu, os Y	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s guľôčkovým vedením
Medzipoloha, os Y	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Y	0 ... 1.000 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,1 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 0,1 mm
Pohon, os X	DGE-25-ZR-KF
Druh pohonu, os X	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s guľôčkovým vedením
Medzipoloha, os X	ktorýkoľvek
Zdvih, os - X	0 ... 3.000 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os X	± 0,1 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os X	± 0,1 mm