


# axiálna montážna sada EAMM-A-D60-52B

číslo dielca: 543163

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	930 g
Kód rozhrania, pohon	D60A D60C
Kód rozhrania, motor in	52B
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS