


Paralelná montážna sada EAMM-U-E48-52B

číslo dielca: 543232

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	3.000 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	71,138 kgmm ²
Hnací moment pri chode naprázdno	0,3 Nm
Prenosný krútiaci moment	5,5 Nm
Hmotnosť výrobku	1.700 g
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS