

Elektronický modul VMPA1-FB-EMS-D2-8

Číslo dielu: 543331

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Diagnostika	Condition Monitoring Prerušenie vodiča na jednu ventilovú cievku Skrat, ventily Podpätie, ventily
Max. počet ventilových pozícií	4
Maximálny počet ventilových cievok	8
Vlastný príkon pri záťažovom napätí	3 mA
Vlastný príkon pri prevádzkovom napätí	8 mA
Menovitý záberový prúd elektromagnetickej cievky	58 mA do 24 ms
Menovitý prúd pri poklese prúdu	9 mA po 24 ms
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii (v namontovanom stave)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	20 g
Materiál telesa	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS