


Multipólový uzol VABE-S6-1LT-C-M1-S37

číslo dielca: 543414

FESTO

pre ventilový terminál VTSA a VTSA-F.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	16 pri bistabilných ventiloch 32 pri monostabilných ventiloch
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	459 g
Elektrické ovládanie	Multipól
Elektrická prípojka	kábel so zástrčkou
Materiál krytu	PA
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok