

# obslužný prístroj FED-2010

číslo dielca: 543445

FESTO

Displej a ovládacia jednotka s grafickou LCD obrazovkou na pripojenie k PLC systémom.

Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zástavbová hĺbka	91 mm
Výška	267 mm
Dĺžka	337 mm
Max. hrúbka predného panelu	5 mm
Užívateľská pamäť	32 Mbyte
Reálny čas	áno
Odchýlka reálneho času	130 s / mesiac
Počet farieb	64 k
Zobrazenie	TFT Farba
Vlastnosť display-a	Touchscreen
Veľkosť display-a	12,1"
Záložná batéria	3 V / 270 mA Lithium
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Rozlíšenie displeja	SVGA, 800x600 Pixel
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí	1,3 A
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 spredu, IP20 zozadu
Teplota okolia	0 ... 45 °C
Osvedčenie	C-Tick
Hmotnosť výrobku	2.850 g
AUX - rozhranie	Sub-D 9-pinový zásuvka
Rozhranie tlačiarne	RS232 Sub-D 15-pinový zásuvka
PLC rozhranie	RS232 Sub-D 15-pinový Zástrčka
USB rozhranie	áno
Ethernet-Rozhranie	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet-ové rozhranie, optické 10 MBd
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Certifikácia podľa NEC 500	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D