


Membránový sušič vzduchu LDM1-1/2-D-MAXI-1000

Číslo dielu: 543669

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Maxi
Konštrukčný rad	D
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Konštrukcia	Membránová sušička
Prevádzkový tlak	3 bar...12.5 bar
Normálny menovitý prietok	1000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:3:1]
Zníženie tlakového rosného bodu	17 K
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Teplota média	2 °C...50 °C
Teplota okolia	2 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	2250 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do vedenia s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina