

Prípojovací blok CPE10-PRS-1/4-6

Číslo dielu: 543825

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	16 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	6
Max. počet tlakových zón	2
Tlak pre roztrhnutie	5 MPa 725 000032
Deštrukčný tlak	50 bar
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-5 °C...50 °C
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Max. uťahovací moment pre upevnenie ventilov	1.2 Nm
Hmotnosť výrobku	323 g
Spôsob upevnenia prípojovacieho bloku	s priechodným otvorom
Spôsob upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 3	G1/4
Pneumatický prípoj 5	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina