



bezdotykový spínač SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OE

číslo dielca: 543867

FESTO

elektrický, bezkontaktný, PNP, pre pohony s T drážkou, montáž zhora,
s káblom.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Osvedčenie | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE zhoda s RoHS |
| princíp merania | Odolný proti zmagnetizovaniu |
| Teplota okolia | -20 ... 70 °C |
| Spínací výstup | PNP |
| Funkcia spínacieho prvku | spínač |
| Max. výstupný prúd | 100 mA |
| Max. spínací výkon DC | 3 W |
| Pokles napätia | ≤ 2 V |
| Odolnosť voči skratu | taktovací |
| Odolnosť voči preťaženiu | použiteľný |
| Rozsah pracovného napätia DC | 10 ... 30 V |
| Ochrana proti prepólovaniu | pre všetky elektrické prípojky |
| Elektrická prípojka | kábel 3-žilový |
| Prípojka výstupného smeru | pozdĺž |
| Testovacie podmienky kábla | Nosič energií: 5 Millionov cyklov, Polomer ohnutia 75 mm Ohybová pevnosť podľa noriem Festo, podmienky skúšok na vyžiadanie Podmienky testovania na vyžiadanie |
| Dĺžka kábla | 2,5 m |
| Vlastnosť vedenia | Štandard + nosič energií |
| Materiálová informácia pre opláštenie kábla | TPE-U(PU) Odolné proti oleju |
| Typ upevnenia | zaskrutkované napevno nasunuteľné do drážky zhora |
| Hmotnosť výrobku | 29,8 g |
| Materiálová informácia pre skriňu | PA vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -5 ... 70 °C |
| Spôsob ochrany | IP65 IP68 |