


# Unášač FKC-50/63

Číslo dielu: 545240

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	50/63
Radiálna odchýlka +/-	4 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Krátkodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	5000 N
Dlhodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	5000 N
Hmotnosť výrobku	1200 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál čapu	vysokolegovaná oceľ
Materiál kĺbu	vysokolegovaná oceľ
Materiál závitovej časti	Oceľ
Materiál dosky	Hliníkový odliatok
Materiál poistky	Pružinová oceľ