


Napájacia doska VMPAF-FB-SP-7/8-V-4POL

FESTO

číslo dielca: 545351

Výbehový typ

[Výbehový typ. Dodatečný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	21 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 25 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Elektrická prípojka	7/8" Kruhová zástrčka 4-pólový
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Material supply plate	Hliníkový tlakový odliatok