


Tlakový snímač VMPAF-FB-PS-3/5

FESTO

číslo dielca: 545353

Výbehový typ

[Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	21 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 25 %
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
presnosť FS	2,5 %FS
Materiálový údaj	zhoda s RoHS