


prípojovacia lišta VABM-B6-E-G12-9

číslo dielca: 545823

FESTO

pre magnetický ventil VUVB.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	21 mm
Max. počet miest na ventily	9
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Max. uťahovací moment, montáž na lištu	1,5 Nm
Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu	2 Nm
Max. uťahovací moment, montáž na stenu	5 Nm
Hmotnosť výrobku	1.270 g
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	G1/8
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia, prípojovacia lišta	Hliníková tvárna zliatina