


prípojovacia lišta VABM-B6-E-G12-11

číslo dielca: 545824

FESTO

pre magnetický ventil VUVB.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---------------------------------|
| Sieťový modul | 21 mm |
| Max. počet miest na ventily | 11 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Max. uťahovací moment, montáž na lištu | 1,5 Nm |
| Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu | 2 Nm |
| Max. uťahovací moment, montáž na stenu | 5 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 1.500 g |
| Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14 | G1/8 |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/2 |
| Pneumatická prípojka 3 | G1/2 |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia, prípojovacia lišta | Hliníková tvárna zliatina |