


Vákuový sací ventil ISV-M10

Číslo dielu: 545998

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M10
Vhodné pre odľukovací impulz	0.8 MPa 8 bar
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Požadovaný sací objem pri -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	2 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	18 g
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Pneumatický prípoj 1	M10
Pneumatický prípoj 2	M10
Materiál pružiny	vysokolegovaná oceľ
Materiál filtra	Spekaný bronz
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál plaváka	POM