



# Elektromagnetický ventil MFH-5/3G-D4

Číslo dielu: 546036

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/3 zatvorený
Spôsob ovládania	elektrický
Konštrukčná šírka	76 mm
Normálny menovitý prietok	4800 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	Pripojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1 G3/4
Prevádzkové napätie	cez elektromagnetickú cievku, objednáva sa samostatne
Prevádzkový tlak	3 bar...16 bar
Konštrukcia	Piestový posúvač
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Druh krytia	IP65
Menovitá šírka	18 mm
Rozmer rastra	82 mm
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Zodpovedá norme	ISO 5599-1
Pomocné ručné ovládanie	s príslušenstvom, s aretáciou
Spôsob riadenia	nepriamo riadený
Napájanie riadiacim vzduchom	interný
Smer prietoku	nereverzibilné
Čas vypnutia	290 ms
Čas zapnutia	85 ms
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	2600 g
Elektrický prípoj	cez cievku F, objednáva sa samostatne
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom

<b>Charakteristický znak</b>	<b>Hodnota</b>
Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 82	nezvedený
Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 84	nezvedený
Pneumatický prípoj 1	Prípojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 2	Prípojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 3	Prípojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 4	Prípojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 5	Prípojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník