


Rozdeľovač FCK-3-PK-6-N

Číslo dielu: 546067

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	4.5 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	14 g
Pneumatický prípoj 1	pre nástrchnú vsuvku s vnútorným priemerom 6 mm s prevlečnou maticou
Pneumatický prípoj 2	pre nástrchnú vsuvku s vnútorným priemerom 3 mm s maticou
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina