



Škrtiaca doska VABF-S2-1-F1B1-C

číslo dielca: 546095

FESTO

pre ventilový terminál VTSA, pripojovací obrazec podľa 5599-1, 5599-2,
pre montáž medzi základovú dosku a ventil, na škrtenie vzduchu na
odfukoch 3 a 5 daného ventilu.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	43 mm
podľa normy	ISO 5599-2
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatické zrežazenie, zvislé	Škrtiaca doska, škrtenie odvetrávania
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Štandardný menovitý prietok	1.100 l/min
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernie EU o jednoduchých tlakových zásobníkoch
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	220 g
Spôsob upevnenia výškového zrežazenia	na dosku pre zrežazenie na dosku pre samostatné pripojenie
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok